



Процесен адаптер Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E33701

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Широки честоти и обхвати на измерване



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

ЕС 1935/2004 FCM FDA

Приложение

Номинално налягане [bar]	16
--------------------------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	127
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	Aseptoflex
Процес на свързване	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------