



Адаптер за хигиенни процеси


ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E33712

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Широки честоти и обхвати на измерване



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

ЕС 1935/2004 FCM FDA

Приложение

Номинално налягане [bar] 40

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g] 215

Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Свързване на сензора Aseptoflex

Процес на свързване тръбен фитинг DN40 (1,5") DIN 11851

Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части 0,4 / 4

Хигиенно оборудване според DIN 11866 H4

Забележки

Единица на опаковката 1 брой