



Процесен адаптер за монтаж на тръби за SMS


ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

Спрени изделия

Алтернативни артикули: E33732

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Широки честоти и обхвати на измерване



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

ЕС 1935/2004 FDA

Приложение

Номинално налягане	[bar]	25
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	273,8
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора		Aseptoflex
Процес на свързване		Сглобяване на тръби за SMS DN50 (2")
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		0,4 / 4
Хигиенно оборудване според DIN 11866		H4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------