


Монтажен адаптер за процесни сензори

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Спрени изделия



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

EC 1935/2004 

Приложение

Номинално налягане	[bar]	16
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	144,8
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Свързване на сензора	Aseptoflex	
Процес на свързване	Clamp DN25	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------