


Монтажен адаптер за процесни сензори

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

Приложение

Инсталация	с О-пръстен
Номинално налягане [bar]	16

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тип на монтажа	с О-пръстен
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	Aseptoflex
Процес на свързване	Clamp DN25
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------