


Монтажен адаптер за процесни сензори

ADAPT IFM-RJT 2

Спрени изделия



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

EC 1935/2004 

Приложение

Номинално налягане	[bar]	25
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	291,8
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора		Aseptoflex
Процес на свързване		тръбен фитинг 2"
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		0,4 / 4
Хигиенно оборудване според DIN 11866		H4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------