

Технологичен адаптер тръбен фитинг DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E33302

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

Широки честоти и обхвати на измерване



1 резба Aseptoflex

ЕС 1935/2004 

Приложение

Номинално налягане [bar] 25

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване
под наляганеВъзможна класификация на PED зависи от приложението
и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта
трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g] 224,5

Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); О-пръстен: EPDM

Свързване на сензора Aseptoflex

Процес на свързване тръбен фитинг DN40 DIN 11864-1-A-BS

Повърхностни
характеристики Ra / Rz на
мокрите части 0,4 / 4Хигиенно оборудване
според DIN 11866 H4

E33102



Технологичен адаптер тръбен фитинг DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------