




Адаптер за процеса DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



- 1 резба Aseptoflex
2 Aseptoflex уплътняващ ръб

EC 1935/2004 FCM FDA

Приложение

Номинално налягане [bar] 40

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g] 234,5

Материал неръждаема стомана (1.4435 / 316L)

Свързване на сензора Aseptoflex

Процес на свързване Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS

Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части 0,4 / 4

Хигиенно оборудване според DIN 11866 H4

Забележки

Единица на опаковката 1 брой