


Адаптер за хигиенни процеси

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



- 1 Aseptoflex Vario
2 уплътнителна фаска

ЕС 1935/2004 

Приложение		
Номинално налягане	[bar]	40
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.	
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.	
Механични данни		
Тегло	[g]	134
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4	
Свързване на сензора	G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario	
Процес на свързване	тръбен фитинг DN32 (1,25") DIN 11851	
Запечатването	уплътнител	
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4	
Акcesoари		
Доставени артикули	О-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054	
Акcesoари (като опция)	О-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123	
	уплътнителен пръстен: 1, PEEK, FDA съвместим, E30124	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	