
E33222

Работен адаптер Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



EC 1935/2004 **EHEDG** Tested FDA

Приложение		
Номинално налягане	[bar]	25
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане		Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност		Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни		
Тегло	[g]	472,5
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора		G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario
Процес на свързване		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Запечатването		уплътнител
Хигиенно оборудване според DIN 11866		H4
Аксесоари		
Доставени артикули		O-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054
Аксесоари (като опция)		O-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123
		уплътнителен пръстен: 1, PEEK, FDA съвместим, E30124
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой