


Работен адаптер Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 отвор за оттичане
3 уплътнителна фаска



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Приложение

Дизайн	с отвор за оттичане
Номинално налягане [bar]	25

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	225
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора	G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario
Процес на свързване	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Запечатването	уплътнител
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4

Акcesoари

Доставени артикули	О-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054
Акcesoари (като опция)	О-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123
	уплътнителен пръстен: 1, PEEK, FDA съвместим, E30124

E33228



Работен адаптер Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------