


Процесен адаптер за монтаж на тръби за SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG



- 1 уплътнителна фаска
2 G1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Приложение

Номинално налягане	[bar]	40
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	139,2
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)	
Свързване на сензора	G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario	
Процес на свързване	Сглобяване на тръби за SMS DN40 (1,5")	



Процесен адаптер за монтаж на тръби за SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4
Запечатването	уплътнител
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4
Акcesoари	
Доставени артикули	O-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA съответствие, E30054
Акcesoари (като опция)	O-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM, FDA съответствие, E30123
	уплътнителен пръстен: 1, PEEK, FDA съответствие, E30124
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой