


Универсален адаптер

ADAPT UNI RD52



- 1 О-пръстен 30 x 2, FKM
2 О-пръстен 36 x 3, EPDM

Приложение

Номинално налягане [bar] 16

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване
под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението
и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта
трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	378
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора	G 1 Aseptoflex Vario
Процес на свързване	универсален адаптер Rd 52
Запечатването	уплътнител



Универсален адаптер

ADAPT UNI RD52

Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4
Акcesoари	
Доставени артикули	О-пръстен: 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054
	О-пръстен: 30 x 2, FKM
	О-пръстен: 36 x 3, EPDM, съвместим с FDA
Акcesoари (като опция)	О-пръстен: 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123
	уплътнителен пръстен, PEEK, FDA съвместим, E30124
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой