


Универсален адаптер

ADAPT UNI RD52



- 1 О-пръстен 30x2 FKM
- 2 отвор за оттичане
- 3 уплътнителна фаска за О-пръстен 24x2
- 4 О-пръстен 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

Приложение

Дизайн

аксесоари за, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Номинално налягане

[bar]

16

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване
под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението
и трябва да се извърши от потребителя / оператора.



Универсален адаптер

ADAPT UNI RD52

Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.	
Механични данни		
Тегло	[g]	390,1
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4	
Свързване на сензора	G 1 Aseptoflex Vario	
Процес на свързване	универсален адаптер Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85	
Запечатването	уплътнител	
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4	
Акcesoари		
Доставени артикули	О-пръстен: 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054	
	О-пръстен: 30 x 2, FKM	
	О-пръстен: 36 x 3, EPDM, съвместим с FDA	
Акcesoари (като опция)	О-пръстен: 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123	
	уплътнителен пръстен, PEEK, FDA съвместим, E30124	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	