


Защитна тръба за температурни сензори

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



1 резба Aseptoflex



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Приложение

Дизайн	за температурни сензори Ø 10 mm
Приложение	хигиенни системи
Препоръчителна среда	вискозни среди и течности със суспендирани частици
Номинално налягане [bar]	25

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	45
---------------------------	----

Механични данни

Тегло [g]	173,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 Ø 10 mm
Процес на свързване	Aseptoflex
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	< 0,6 / -

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------