


Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL D10/G1/2/L=100



Приложение

Дизайн	за температурни сензори EL = 100 mm	
Номинално налягане	[bar]	16

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L	[mm]	82
----------------------	------	----

Механични данни

Тегло	[g]	128,8
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Свързване на сензора	G 1/2 Ø 10 mm	
Процес на свързване	G 1/2	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой	
-----------------------	--------	--