




Измервателна глава за инфрачервени датчици за температура

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Условия на работа

Околна температура [°C] -20...250

Механични данни

Тегло [g] 169,5

Материал AlMg3 черен, анодизиран; неръждаема стомана (1.4305 / 303);
заклучващи гайки: неръждаема стомана (1.4301 / 304); O-пръстен: FKM


Материал на лещата закалено оптично стъкло

Усилие на затягане [Nm] 0,165

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

диаграми и графики



- 1 диаметър на измереното място
- 2 измерващо разстояние