


## Фибро оптичен сензор за близост

FIBRE OPTIC 2M



## Приложение

Дизайн

връзка с инфрачервени температурни датчици TWxx11

## Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...250

## Механични данни

Тегло

[g]

162,8

Оптична връзка

1/4"-36UNS-2A

Версия на сензорната глава

прав

Дължина

[mm]

2000

Мин. радиус на огъване

[mm]

120

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

кварц / кварц

Материал на корпуса на влакната

CuNiZn

Материал на обвивката

неръждаема стомана

## Забележки

Единица на опаковката

1 брой