


Заваръчна тръба за температурни сензори

WELDING THERMOWELL G1/2



Приложение

Дизайн	за температурни сензори EL = 200 mm
--------	-------------------------------------

Номинално налягане [bar]	100
--------------------------	-----

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	173
---------------------------	-----

Механични данни

Тегло [g]	505
-----------	-----

Размери [mm]	Ø 10
--------------	------

Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
----------	------------------------------------

Свързване на сензора	G 1/2
----------------------	-------

Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 30 mm
---------------------	-------------------------------

Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	< 0,6 / -
--	-----------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------