


Заваръчна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Приложение

Дизайн	за температурни сензори EL = 50 mm
Номинално налягане [bar]	300

Механични данни

Тегло [g]	159,3
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус Ø 6 mm
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 34 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	≤ 0,6 / -
Монтажна дължина EL [mm]	49
Дължина на отвора BL [mm]	87

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------