




Заваръчна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Приложение

Дизайн		за температурни сензори EL = 150 mm
Номинално налягане	[bar]	300
Механични данни		
Тегло	[g]	184,7
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора		G 1/2 уплътняващ конус Ø 6 mm
Процес на свързване		Адаптер за заваряване Ø 34 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		≤ 0,6 / -
Монтажна дължина EL	[mm]	149
Дължина на отвора BL	[mm]	187

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------