


E37450



Заваръчна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Приложение

Дизайн за температурни сензори EL = 350 mm

Номинално налягане [bar] 400

Прецизност / отклонения

Макс. допустима скорост на потока [m/s] 13

Механични данни

Тегло [g] 1577,5

Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Свързване на сензора 1/2 NPS Ø 6 mm подходящ за G1 / 2 и 1/2 "NPT

Процес на свързване Ø 38,1 mm

Монтажна дължина EL [mm] 267

Дължина на отвора BL [mm] 304,8

Забележки

Единица на опаковката 1 брой