




Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Tested

Приложение		
Дизайн		за температурни сензори EL = 100 mm
Номинално налягане	[bar]	16
Механични данни		
Тегло	[g]	184,3
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора		G 1/2 уплътняващ конус Ø 6 mm
Процес на свързване		G 1/2
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		≤ 0,6 / -
Монтажна дължина EL	[mm]	68
Дължина на отвора BL	[mm]	137
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой