


## Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

| Приложение                                           |       |                                     |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Дизайн                                               |       | за температурни сензори EL = 150 mm |
| Номинално налягане                                   | [bar] | 16                                  |
| Механични данни                                      |       |                                     |
| Тегло                                                | [g]   | 197,5                               |
| Материал                                             |       | неръждаема стомана (1.4404 / 316L)  |
| Свързване на сензора                                 |       | G 1/2 уплътняващ конус Ø 6 mm       |
| Процес на свързване                                  |       | G 1/2                               |
| Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части |       | ≤ 0,6 / -                           |
| Монтажна дължина EL                                  | [mm]  | 118                                 |
| Дължина на отвора BL                                 | [mm]  | 187                                 |
| Забележки                                            |       |                                     |
| Единица на опаковката                                |       | 1 брой                              |