


Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=200



Приложение

Дизайн	за температурни сензори EL = 200 mm	
Номинално налягане [bar]		100
Забележка за рейтинга на налягане		< 250 °C

Механични данни

Тегло [g]		154,8
Материал		неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Свързване на сензора		G 1/2 Ø 6 mm
Процес на свързване		G 1/2
Монтажна дължина EL [mm]		174
Дължина на отвора BL [mm]		201

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------