

Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=300



Приложение

Дизайн	за температурни сензори EL = 300 mm	
Номинално налягане [bar]	100	
Забележка за рейтинга на налягане	< 250 °C	

Механични данни

Тегло [g]	185,8	
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)	
Свързване на сензора	G 1/2 Ø 6 mm	
Процес на свързване	G 1/2	
Монтажна дължина EL [mm]	274	
Дължина на отвора BL [mm]	300	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------