


Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Приложение

Дизайн	за температурни сензори EL = 100 mm
Номинално налягане [bar]	25

Механични данни

Тегло [g]	296,2
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	1/2" NPS Ø 6 mm подходящ за G1 / 2 и 1/2 "NPT
Процес на свързване	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	≤ 0,6 / -
Монтажна дължина EL [mm]	64
Дължина на отвора BL [mm]	101,6

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------