


Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Приложение

Дизайн	за температурни сензори EL = 300 mm
Номинално налягане [bar]	25

Механичні данни

Тегло	[g]	545
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора		1/2" NPS Ø 6 mm подходящ за G1 / 2 и 1/2 "NPT
Процес на свързване		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		≤ 0,6 / -
Монтажна дължина EL	[mm]	191
Дължина на отвора BL	[mm]	228,6

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------