


Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300



Приложение

Дизайн	за температурни сензори EL = 350 mm
Номинално налягане [bar]	400

Прецизност / отклонения

Макс. допустима скорост на потока [m/s]	6
---	---

Механични данни

Тегло [g]	461,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	1/2" NPS Ø 6 mm подходящ за G1 / 2 и 1/2 "NPT
Процес на свързване	1/2" NPT
Монтажна дължина EL [mm]	277
Дължина на отвора BL [mm]	304,8

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------