E38515

Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



EC 1935/2004 FDA

Приложение		
Дизайн		за температурни сензори EL = 83 mm
Номинално налягане	[bar]	16
Механични данни		
Тегло	[g]	97
Материал		неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Усилие на затягане	[Nm]	20
Свързване на сензора		G 3/8 Вътрешна резба Ø 3 mm
Процес на свързване		G 1/2
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		< 0,4 / -
Монтажна дължина EL	[mm]	30
Дължина на отвора BL	[mm]	83
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой