


Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004



Приложение

Дизайн

за температурни сензори EL = 83 mm

Номинално налягане

[bar]

25

Механични данни

Тегло

[g]

108,4

Материал

неръждаема стомана (1.4435 / 316L)

Свързване на сензора

G 3/8 Вътрешна резба Ø 3 mm

Процес на свързване

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Повърхностни
характеристики Ra / Rz на
мокрите части

< 0,4 / -

Монтажна дължина EL

[mm]

50

Дължина на отвора BL

[mm]

83

Забележки

Единица на опаковката

1 брой