


Защитна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 задържащ пръстен
2 Накатена гайка G 1 1/4
3 О-пръстен

Приложение

Дизайн	за температурни сензори EL = 83 mm
Номинално налягане [bar]	16

Механични данни

Тегло [g]	868
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 3/8 Вътрешна резба Ø 3 mm
Процес на свързване	Ingold Ø 25 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	< 0,4 / -
Монтажна дължина EL [mm]	25
Дължина на отвора BL [mm]	83

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------