




Заваръчен адаптер за процесни сензори

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FDA

Приложение

Номинално налягане [bar]	120
Забележка за рейтинга на налягане	адаптер за връзка със сензора

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	8,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/8 Вътрешна резба Ø 3 mm
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 18 mm ; номинален размер на тръбата: DN25...DN100; дебелина на стената на тръбата: 1,5 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	< 0,4 / -

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------