


Заваръчна тръба за температурни сензори

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Приложение

Дизайн		за температурни сензори EL = 83 mm
Номинално налягане	[bar]	160
Механични данни		
Тегло	[g]	58,3
Материал		неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора		G 3/8 Вътрешна резба Ø 3 mm
Процес на свързване		Адаптер за заваряване Ø 12 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		< 0,4 / -
Монтажна дължина EL	[mm]	70
Дължина на отвора BL	[mm]	83
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой