




Процесен адаптер за малки количества на обемния поток

FLOW ADAPT



Приложение

Приложение	за индустриални приложения
Инсталация	чрез вътрешна G1 / 8A външна резба, всяка монтажна позиция; (SA5)
Температура на средата [°C]	0...80
Номинално налягане [bar]	100

Обхват на измерване / настройка

Обхват на потока [ml/min]	2...150
---------------------------	---------

Механични данни

Тегло [g]	212,7
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	M12 x 1
Процес на свързване	G 1/8

Акcesoари

Доставени артикули	уплътнения: 1, U-seal
Акcesoари (като опция)	адаптер: ≤ 30 bar, E40101
	адаптер: ≤ 300 bar, E40236

Забележки

Забележки	Може да се използва само в комбинация с относителния режим на работа на сензора за поток.
Единица на опаковката	1 брой