




Конектор за окабеляване

SDOGH050PLSFKPG

Артикултът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E11511
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Защита		IP 67
Механични данни		
Размери	[mm]	20 x 20 x 46
Материал		PA
Формиран корпусен материал		PA
Материал на гайката		PA
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

E40041



Конектор за окабеляване


SDOGH050PLSFKPG

Електрическо свързване

терминали: ...0,75 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4...6 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Заклучване: PA



Връзка

