


Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSS0002E05

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: EVC070

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Защита		IP 67
--------	--	-------

Механични данни

Размери	[mm]	15 x 15 x 43
---------	------	--------------

Материал		TPU
----------	--	-----

Формиран корпусен материал		TPU
----------------------------	--	-----

Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
---------------------	--	-----------------------------

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

E40059



Свързващ кабел с конектор

ADOGH050MSS0002E05

Електрическо свързване


Кабел: 2 m, PVC, оранжев, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял