


Т-образна част с прогресивно монтиране на пръстена

T-PIECE QL22-18-22/VA



Приложение

Дизайн	за сензори и адаптери с технологична връзка M26x1,5
Приложение	за индустриални приложения
Среда	течности и газове
Номинално налягане [bar]	160

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	385,5
Тип на монтажа	препоръка: прецизни стоманени тръби 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Свързване на сензора	M26 x 1,5
Процес на свързване	Ø 22 mm

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	адаптер: 1 x M18 x 1,5, за директно свързване на сензори за поток, E40104
------------------------	---

Забележки

Забележки	Използвайте смазочна паста, която е подходяща и одобрена за приложението Спазвайте бележките относно инсталирането на прогресивни фитинги за пръстени
Единица на опаковката	1 брой