


Завинтващ адаптер за сензори за процес

ADAPTER SI1/G1/2/VA



Приложение

Приложение	за индустриални приложения
Среда	течности и газове
Номинално налягане [bar]	100

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	57,9
Размери [mm]	M18 x 1,5
Означение на резбата	M18 x 1,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm]	50
Свързване на сензора	M18 x 1,5 Вътрешна резба
Процес на свързване	резбова връзка G 1/2
Дълбочина на поставяне [mm]	21; (измервателна сонда SID, SFD, TN)

Акcesoари

Доставени артикули	уплътнения: 1, NBR подсилено влакно
--------------------	-------------------------------------

Забележки

Забележки	При приложения > 30 бара използвайте подходящ адаптер за високо налягане. При приложения за питейна вода сменете доставените уплътнения с уплътнения, подходящи за това приложение.
Единица на опаковката	1 брой