


# E40104



## Завинтващ адаптер за сензори за процес

ADAPTER SIL18



Приложение	
Приложение	за индустриални приложения
Инсталация	за монтаж на Т-образни елементи
Среда	течности и газове
Номинално налягане [bar]	300
Тестове / одобрения	
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни	
Тегло [g]	94,8
Тип на монтажа	за монтаж на Т-образни елементи
Размери [mm]	M18 x 1,5
Означение на резбата	M18 x 1,5
Материал	Накатена гайка: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); адаптер: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); О-пръстен: FKM 70 Shore A
Свързване на сензора	M18 x 1,5 Вътрешна резба
Дълбочина на поставяне [mm]	28,5; (измервателна сонда SID, SFD, TN)
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой