




Процесен адаптер за малки количества на обемния поток

FLOW ADAPT SI TI

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Дизайн	за сензори за поток и компактни модули за следене на поток \$mit_Adapter_singular
Инсталация	чрез вътрешна G1 / 8A външна резба, всяка монтажна позиция
Температура на средата [°C]	0...80; (Температурен градиент на средата: 1 K/min)
Номинално налягане [bar]	30

Обхват на измерване / настройка

Обхват на потока [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	92,8
Размери [mm]	M12 x 1
Означение на резбата	M12 x 1
Материал	титан (3.7235)

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------