


Захващащи приспособления за технологични сензори

CLAMP ADAPTER R1/2



Reg31

Приложение		
Дизайн		за сензори за поток Ø 10 mm
Приложение		за индустриални приложения
Инсталация		Клемно съединение
Среда		течности и газове
Номинално налягане	[bar]	300
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане		Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност		Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни		
Тегло	[g]	80
Материал		неръждаема стомана
Свързване на сензора		Ø 10 mm
Процес на свързване		резбова връзка R 1/2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой