




Процесен адаптер за малки количества на обемния поток

ADAPTBLOCK D10 G1/4



Приложение

Дизайн	за сензори за поток SID, SF5
Обхват на потока [l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0,2 ... 3 (SI5xxx); Фабрична настройка с вода)
Приложение	за индустриални приложения
Среда	течности и газове
Номинално налягане [bar]	300

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	1514
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	M18 x 1,5
Процес на свързване	G 1/4

Акcesoари

Доставени артикули	адаптер: 1 x G1/4 BSPP, E40099 уплътнения: 1, U-seal
--------------------	---

Забележки

Забележки	Може да се използва само в комбинация с относителния режим на работа на сензора за поток.
Единица на опаковката	1 брой