




Процесен адаптер за малки количества на обемния поток

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC



Приложение

Дизайн		за сензори за поток SID, SF5
Обхват на потока	[l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0,2 ... 3 (SI5xxx); Фабрична настройка с вода)
Приложение		за индустриални приложения
Среда		течности и газове
Температура на средата	[°C]	-25...60
Номинално налягане	[bar]	6

Механични данни

Тегло	[g]	404,5
Материал		PVC
Свързване на сензора		M18 x 1,5
Процес на свързване		G 1/4

Акcesoари

Доставени артикули		адаптер: 1 x G1/4 BSPP, E40099
		уплътнения: 1, U-seal

Забележки

Забележки		Може да се използва само в комбинация с относителния режим на работа на сензора за поток.
Единица на опаковката		1 брой