




Заваръчен адаптер за процесни сензори

ADAPT SD G1



CRN

Приложение		
Дизайн	за измерватели на съгстен въздух SD	
Температура на средата [°C]	-20...85	
Номинално налягане	50 bar	5 MPa
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.	
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.	
Механични данни		
Тегло [g]	111,7	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Свързване на сензора	G 1 Вътрешна резба	
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 20 mm	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	