


Учете бутона за сензорите за потока

SC TEACH BUTTON PS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Дизайн		за р-превключващи SC сензори за поток
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Толеранс на напрежението при работа	[%]	15
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC; (съгл. SELV/PELV)
Условия на работа		
Защита		IP 40
Механични данни		
Тегло	[g]	233
Материал		неръждаема стомана (1.4305 / 303); PA; PMMA
Забележки		
Указания		Спрени изделия
Единица на опаковката		1 брой

E40211




Учете бутона за сензорите за потока

SC TEACH BUTTON PS

Електрическо свързване

Кабел: 0,9 m, PUR

Връзка



n.c. = не се използва
Цветовете на проводниците :
BN = кафяв
BU = син