


Учете бутона за сензорите за потока

SC TEACH BUTTON OR

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Приложение		
Дизайн		за сензори за поток SC с релеен изход като нормално отворен
Електрически показатели		
Честота AC	[Hz]	47...63
Толеранс на напрежението при работа	[%]	15
Работно напрежение	[V]	< 24 AC/DC; (съгл. SELV/PELV)
Условия на работа		
Защита		IP 40
Механични данни		
Тегло	[g]	225,5
Материал		неръждаема стомана (1.4305 / 303); PA; PMMA
Забележки		
Указания		Спрени изделия
Единица на опаковката		1 брой

E40212




Учете бутона за сензорите за потока

SC TEACH BUTTON OR

Електрическо свързване

Кабел: 0,9 m, PUR

Връзка



BN =

BU =

Цветовете на проводниците :

кафяв

син