


Регулиращ клапан

ADJUSTMENT VALVE G1/2"

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Номинално налягане	[bar]	10
--------------------	-------	----

Механични данни

Тегло	[g]	225,5
Материал	месинг с никелово покритие; EPDM	
Свързване на сензора	G 1/2	
Процес на свързване	G 1/2	

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Регулиращ клапан

ADJUSTMENT VALVE G1/2"

диаграми и графики

Загуба на налягане



①	1,5	2	2,5	3	K _{vs}
K _v	0,21	0,35	0,71	0,89	1,25

dP Загуба на налягане

Q обемно количество на потока

1: ъгъл на блендата брой обороти обратно на часовниковата стрелка, започвайки от позиция "затворена"

K_v = коефициент на потокаK_{vs}
= K_v при максимално отваряне