


Монтажен адаптер за сензори за поток

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676



Приложение

Дизайн	за сензори за поток Тип SM2, SM9
Приложение	за индустриални приложения
Среда	течности и газове
Номинално налягане [bar]	16

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	1040
Материал	Адаптер: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); О-пръстен: FKM 47,22 x 3,53 mm
Свързване на сензора	G 2
Процес на свързване	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Акcesoари

Доставени артикули	О-пръстени: 2
--------------------	---------------

E40254



Монтажен адаптер за сензори за поток

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676

Забележки

Единица на опаковката	2 брой
-----------------------	--------