




Монтажен адаптер за капацитивни сензори

MOUNTING ADAPTER G3/4",PVDF



Приложение

Номинално налягане	[bar]	8
--------------------	-------	---

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...110
--------------------	------	-----------

Механични данни

Тегло	[g]	27,6
Размери	[mm]	G 3/4 / L = 50
Означение на резбата		G 3/4
Материал		Адаптер: PVDF
Усилие на затягане	[Nm]	5
Свързване на сензора		резбова връзка M18 x 1 Вътрешна резба
Процес на свързване		резбова връзка G 3/4 външна резба

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------